


## ■유니버설 플랜지드 어댑터 Universal Flanged Adapter



- 사용방법  
회전체에 인로우가공과  
볼트 구멍용 가공만  
하시면 됩니다.
- 조립방법  
유니버설 플랜지드  
어댑터를 회전체에 볼트  
결합해 축과 체결하면  
확실하게 셋트되어  
집니다.



- 재 질  
FC200이상

( 비재고품입니다 )

단위 : mm


유니버설 부싱 어댑터 호칭번호	적용 부싱 형번	적용축경	A	B	C	D (h7)	E	F	G	L	볼트 구멍 n-d	회전체 결합 볼트 호칭
UF5035	5035	19 ~ 32	125	100	78	80	6	14	8	35	6-8.5	M8
UF6340	6340	24 ~ 42	145	120	98	95	6	14	8	40	6-8.5	M8
UF8545	8545	28 ~ 60	190	160	130	130	8	16	10	45	8-10.5	M10

(注) 볼트는 회전체의 두께에 따라 길이가 다르므로 귀사에서 준비하시기 바랍니다.

## ■유니버설 웰드온 어댑터 Universal Weld-on Adapter



- 사용방법 및 조립방법  
유니버설 웰드온 어댑터는  
스틸제의 보스로 이것을  
회전체에 용접해 부싱을  
셋트하면 확실하게 축과의  
체결이 이뤄집니다.



단위 : mm

유니버설 웰드온 어댑터 호칭번호	적용 부싱 형번	적용축경	A	D ( $^{0}_{-0.05}$ )	E	F	L
UW3622	3622	12 ~ 22	60	50	7	10	22
UW4225	4225	12 ~ 28	73	60	8	12	25
UW5035	5035	19 ~ 32	85	70	10	14	35
UW6340	6340	24 ~ 42	100	85	12	16	40
UW8545	8545	28 ~ 60	125	110	15	20	45

(주의) 1. TL부싱의 표준 축구멍경 및 전달토크는 S-134, S-136 페이지를 참조해 주십시오.  
2. 형번의 선정은 부싱의 전달토크에 여유를 가지고 선정해 주시기 바랍니다.